


Oticon işitme cihazı modelleri ve yararları

Oticon Opn™ ve Oticon Siya ürün aileleri aşağıdaki model seçeneklerini sunar



75 85




IIC

- Boyut odaklı kanal içi işitme cihazı.
- Görünmez model*- kulakta gizlenecek kadar küçüktür.



75 85




CIC

- Boyut odaklı kanal içi işitme cihazı.
- Çok gizli ve konforlu.
- Dokunmatik düğme ve manuel kontrol sunar.



75 85 90 100




ITC

- Tüm özellik seçenekleriyle en küçük kulak içi modeli.
- Wireless bağlantı seçeneğini sunar.
- Gürültülü ortamlarda maksimum seviyede destek sağlar.



75 85 90 100




ITE HS

- Wireless bağlantıyı da içeren tüm özellikleri sunar.
- Ekstra kolay kullanım ve ayarlama.
- Gürültülü ortamlarda maksimum seviyede destek sağlar.



75 85 90 100




ITE FS

- Wireless bağlantıyı da içeren tüm özellikleri sunar.
- Ekstra kolay kullanım ve ayarlama.
- Gürültülü ortamlarda maksimum seviyede destek sağlar.



60 85 100 105




miniRITE**

- En küçük ve en gizli kulak arkası modeli.
- Wireless bağlantıyı da içeren tüm özellikleri sunar.
- Şarj edilebilme seçeneği ile sunulur.
- Gürültülü ortamlarda maksimum seviyede destek sağlar.



105



BTE PP***

- İleri derecede işitme kayıplarını kapsayan daha büyük model.
- Daha kolay kullanım için daha büyük düğme ve LED durum ışığı.
- Wireless bağlantıyı da içeren tüm özellikleri sunar.
- Gürültülü ortamlarda maksimum seviyede destek sağlar.

* 10 kişiden B'in kulağında görünmez

** Bu model ayrıca telecoil içeren miniRITE T modeli olarak ta sunulur

*** Bu model ayrıca Siya BTE (85)'te de sunulur


2.4 GHz bağlantı olanakları

Şimdi Oticon Opn ve Oticon Siya kulak içi modellerinde de sunulur

2.4 GHz bağlantı olanakları ITC, ITE HS ve ITE FS modellerinde sunulur

Yararları:

- Akıllı telefonlar, TV'ler, tabletler ve daha fazlasından işitme cihazlarına wireless ses akışı
- Herhangi bir akıllı telefondan eller serbest, anlaşılır ve güvenli telefon görüşmeleri
- Oticon ON App ile akıllı telefonunuzdan işitme cihazlarınızın gizli kontrolü
- Uzak mikrofona 2.4 GHz bağlantıyla, uzak mesafeden kolay dinleme



2.4 GHz anteni

Tıpkı bir işitme cihazının çalışmak için bir pile ve bir amplifikatöre ihtiyaç duyması gibi, 2,4 GHz bağlantısının etkinleştirilmesi için 2.4 GHz'lik bir antenin eklenmesi gerekir. Bu, seçildiğinde cihaz boyutunu artıran bir seçenektir.

2.4 GHz bağlantı olanağını sunan en küçük kulak içi işitme cihazı ITC'dir.

Ek bir anten yerleştirip 2.4 GHz bağlantı olanağını sunmak için ne kadar alan olduğunu kulağın gerçek yapısı ve şekli belirler.

Tüm kulaklar benzersizdir

Burada 2.4 GHz'li bir ITC cihazının birbirinden farklı şekil ve boyutta olan 3 kulakta nasıl görüldüğünü görebilirsiniz. Onun yanındaki örneklerde 2.4 GHz'li bir ITE HS ve ITE FS'nin de ayrıca nasıl görüldüğünü görebilirsiniz.



2.4 GHz'li ITC

2.4 GHz'li ITC

2.4 GHz'li ITC

2.4 GHz'li ITE HS

2.4 GHz'li ITE FS

Kulak şekli 2.4 GHz'li bir ITC yapılmasına izin vermediğinde, 2.4 GHz'li bir ITE HS, ITE FS, miniRITE veya 2.4 GHz olmayan bir ITC seçilmesi önerilir.